

さくらシリーズ サーマットチップソー Cermet Tipped Saw

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。

・ Provides high heat resistance and extremely good tool life ・ Special material, minimal chip

丸のこ・防塵カッター用

For dustproof cutter

さくら (Kタイプ)
Sakura (K type)

さくら (Sタイプ)
Sakura (S type)

鉄・ステンレス用

ステンレス用

For Iron・Stainless steel

For Stainless steel



さくら-180K

さくら-180S

用途：アングル・電線管・チャンネル鋼・金属サイディング、デッキプレート、丸・角パイプ、アルミサッシ、ライニング鋼管

●Feature

Angle steel, wire duct, channel steel, metal wallboard, deck plate, round/angle pipe, Aluminium sash, lining steel tube

●さくらKタイプ (鉄・ステンレス用) ●Sakura (K type)

品名 Product name	寸法 (外径×厚さ×穴径) mm Dimensions (Outer diameter x thickness x hole diameter) mm	刃数	梱包入数 Package contents	最高使用回転速度 min ⁻¹ (rpm)
さくら-80K	80×1.8×20	18	ブリストア パック入り 10枚箱	11,000
さくら-100K	100×1.8×20	22		
さくら-110K	110×1.8×20	24		8,000
さくら-125K	125×1.8×20	28		6,000
さくら-160K	160×2.0×20	36		8,500
※さくら-165KT	165×1.6×20	40		4,500
さくら-180K	180×2.0×20			

※適合機械の専用刃

●さくらSタイプ (ステンレス用)

●Sakura (S type)

さくら-160S	160×1.8×20 (15)	52	ブリストア	6,000
さくら-180S	180×1.8×20	60	パック入り10枚箱	4,500

低速チップソー切断機用

For Low Speed Tipped Saw

さくら (Fタイプ)

ゴールドさくら

Sakura (F type)
Gold Sakura

さくら (Sタイプ)

Sakura (S type)

鉄用

ステンレス用

For Iron

For Stainless steel



305FG

305S

●さくらFタイプ/ゴールドさくら (鉄用)

●Sakura F type / Gold Sakura

品名 Product name	寸法 (外径×厚さ×穴径) mm Dimensions (Outer diameter x thickness x hole diameter) mm	刃数	梱包入数 Package contents	最高使用回転速度 min ⁻¹ (rpm)
※ゴールドさくら-305FG	305×2.0×25.4	60	化粧箱 1枚入り	3,600
さくら-355F	355×2.4×25.4	64		1,400
さくら-405F	405×2.8×25.4	80		1,000

※ゴールドさくらは、制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機 (3,600min⁻¹) にも使用できます。
Gold Sakura causes less shaking.
It can be used to High Speed Cutting machine 3,600min⁻¹ as well.

●さくらSタイプ (ステンレス用)

●Sakura S type

さくら-305S	305×2.2×25.4	80	化粧箱 1枚入り	1,500
さくら-355S	355×2.4×25.4	100		1,400
さくら-405S	405×2.5×25.4	80		1,000

適応メーカー：富士製砥 (FS-TDタイプ)・日立・マキタ・リョービ・新ダイワ・モトユキ・谷テック・ミタチ
Adaptation maker: Fuji Grinding Wheel MFG. (FS-TD Type), Hitachi, Makita, Ryobi, Shindaiwa, Motoyuki, Tanitec, Mitachi.

●Application :

For Iron various steel such as angle steel, tube, channel steel, Conduit pipes and tubes, etc., metal sanding etc.

stainless steel angle steel, tube, channel steel, etc

用途：

鉄用 各種鉄鋼 (アングル・パイプ・チャンネル等)、ライニング管、電線管、金属サイディング等の切断

ステンレス用 ステンレス鋼 (アングル・パイプ・チャンネル等) の切断

高速チップソー切断機 FT-310FM用

For high Speed Tipped Saw FT-310FM用

さくら (FHタイプ)
Sakura (FH type)


さくら (FHUタイプ)
Sakura (FHU type)

鉄工用

薄物鉄工用

For Iron

For Sheet iron



310FH

310FHU

●さくらFHタイプ (鉄工用) / さくらFHUタイプ (薄物鉄工用)

●Sakura FH type / Sakura FHU type

品名 Product name	寸法 (外径×厚さ×穴径) mm Dimensions (Outer diameter x thickness x hole diameter) mm	刃数	用途	最高使用回転速度 min ⁻¹ (rpm)
310FH	310×2.0×25.4	60	鉄工用	3,200
310FHU	310×2.0×25.4	80	薄物鉄工用	